

| Nro. operación | Diagrama de flujo del proceso | | | Tipo de equipo | | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------|----------------|---------|---|---|---|---|---------------|
| | Operación: Embotellado retornable 330ml | | | Time | Simbolo | | | | | Observaciones |
| | Descripción | Cantidad | Distancia | | ○ | ➔ | ◻ | □ | ▽ | |
| | Unidades | m | s | | | | | | | |
| 1 | Recepcion de botellas | 1500 | 15 | 150 | | | | | X | |
| 2 | Transporte lavado | 200 | 10 | 14.4 | | X | | | | |
| 3 | Lavado de botellas | 2000 | 2 | 48 | X | | | | | |
| 4 | Saneamiento de botellas | 2000 | 1 | 48 | X | | | | | |
| 5 | Secado de botellas | 2000 | 1 | 48 | X | | | | | |
| 6 | Transporte a inspección | 160 | 8 | 11.52 | | X | | | | |
| 7 | Inspección de botella | 10 | 1 | 1 | | | | X | | |
| 8 | Transporte a etiquetado | 120 | 6 | 8.64 | | X | | | | |
| 9 | Etiquetado botellas | 50 | 1 | 5 | X | | | | | |
| 10 | Transporte llenado y tapado | 120 | 6 | 8.64 | | X | | | | |
| 11 | Llenado botella | 150 | 1 | 10.8 | X | | | | | |
| 12 | Tapado botella | 30 | 1 | 2.16 | X | | | | | |
| 13 | Transporte inspección | 120 | 6 | 8.64 | | X | | | | |
| 14 | Inspección de producto | 10 | 1 | 1 | | | | X | | |
| 15 | Producto terminado | 1000 | 10 | 100 | | | | | X | |
| | Total | | | | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | |